



BRUGERMANUAL

DK-transportruller - faste og drejelige

Gældende for følgende modeller:

Model	Type
1500	4D
2000	F
4000	D, DP, DC, F, FC, FC(Mini)
6000	D, F
8000	F, FC
12000	D, FC, DC, F



1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre, at:

* alle hjul kan dreje samt sikre, at drejelige vogne får drejeleddet afprøvet.

2. Anvendelse

* Køreunderlaget skal være hård, jævnt og fejret rent for løse genstande

* Lasten på DK-Transportruller skal være jævnt fordelt på hele bærefladen.

* Ruller må aldrig overbelastes.

* Grundet ujævnheder, niveauforskelle m.m. påregnes altid en sikkerhedsmargen for total belastning.

* Med kørsel med DK-transportruller må hastigheden ikke overskride 5 km/timen

* Rullerne er ikke egnet til transport over længere varighed

3. Tekniske specifikationer

* DK-Transportruller er på bærefladen belagt med skridsikker 8 mm gummi, som skal holdes tørt og fri for olie og fedt.

* DK-Transportruller Model "F" skal ved kørsel, køre parvis og parallelt. Det kan sikres ved anvendelse af 25 mm afstandsaksel.

4. Opbevaring og vedligehold

Tekniske hjælpemidler skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

* Det anbefales at DK-Transportruller opbevares tørt.

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.